


## Gafas de Protección para Luz Pulsada (IPL)



**Espectro de Protección: 190nm-1200nm**  
**Transmisión de Luz Visible (VLT): 7%**

**Shade 3**  
**7% VLT**



**Color del Filtro**



### Notas para el uso:

-Antes de cada uso, verifique las gafas protectoras en cuanto a daños. Los cristales rayados o dañados deberán reemplazarse.

-El reconocimiento de las luces y señales de advertencia existentes puede estar reducido debido al color del filtro. De ser necesario, refuerce la iluminación del lugar de trabajo.

-Para el transporte de las gafas, utilice la bolsa o el estuche adjunto.